

IE-USB-A-A-1.0M-ML**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Собранные провода IE

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабель USB, USB A, с механической блокировкой, USB A, с механической блокировкой, ПВХ, 1 m
Номер для заказа	2695980010
Тип	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
Кол.	1 Шт.

Дата создания 13 мая 2024 г. 19:11:47 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	1 м	Длина (в дюймах)	39,37 inch
Масса нетто	42 g		

Температуры

Рабочая температура	0 °C...80 °C
---------------------	--------------

РВ46 Общие технические данные

Поверхность контакта	Золото поверх никеля
----------------------	----------------------

Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

Вилка левосторонняя

Поверхность контактов, левосторонняя вилка	Штекер левый	USB A, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, с механической блокировкой, Пластмасса, экранированный
	Золото поверх никеля	

Вилка правосторонняя

Поверхность контакта	Штекер правый	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
	Золото поверх никеля	

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	4,5 mm	Диаметр оболочки, макс.	4,7 мм
Диаметр оболочки, мин.	4,3 мм	Материал оболочки	ПВХ
Сечение	2*AWG28 + 2*AWG24	Цвет оболочки	черный

Штекер

Штекер левый	USB A, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, с механической блокировкой, Пластмасса, экранированный	Штекер правый	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
--------------	---	---------------	---

Классификации

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing



Преимущество изделия

