

IE-USB-A-A-1.0M-ML**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionerade IE-ledningar

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	USB-kabel, USB A, med mekanisk låsning, USB A, med mekanisk låsning, PVC, 1 m
Art.nr.	2695980010
Typ	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 15:03:15 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	1 m	Bygglängd (tum)	39,37 inch
Nettovikt	42 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	0 °C...80 °C
-----------------	--------------

Tekniska data för kabel

Mantelfärg	svart
------------	-------

Allmänna tekniska data

Kontaktyta	Guld över nickel
------------	------------------

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded	Stickkontakt vänster	USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, med mekanisk låsning, Plast, skärmd
--------------------	---	----------------------	--

Kabeluppbyggnad

Area	2*AWG28 + 2*AWG24	Manteldiameter	4.5 mm
Manteldiameter, max.	4,7 mm	Manteldiameter, min.	4,3 mm
Mantelfärg	svart	Material mantel	PVC

Kontakt höger

Kontaktyta	Stickkontakt höger	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
Guld över nickel		

Kontakt vänster

Kontaktyta vänster kontakt	Stickkontakt vänster	USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, med mekanisk låsning, Plast, skärmd
Guld över nickel		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Dimensional drawing



Produktförel

