

IE-USB-A-A-1.8M-ML**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	USB-Kabel, USB A, mit Verrastung, USB A, mit Verrastung, PVC, 1.8 m
Best.-Nr.	2695980018
Typ	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 12:04:23 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	1,8 m	Länge (inch)	70,866 inch
Nettogewicht	71 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	0 °C...80
--------------------	-----------

Allgemeine Technische Daten

Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
-------------------	------------------

Technische Daten Kabel

Mantelfarbe	schwarz
-------------	---------

Stecker

Stecker links	USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, mit mechanischer Verriegelung, Kunststoff, geschirmt	Stecker rechts	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
---------------	--	----------------	---

Kabelaufbau

Manteldurchmesser	4,5 mm	Manteldurchmesser, max.	4,7 mm
Manteldurchmesser, min.	4,3 mm	Mantelfarbe	schwarz
Querschnitt	2*AWG28 + 2*AWG24	Werkstoff Mantel	PVC

Stecker links

Kontaktoberfläche Stecker links	Stecker links	USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, mit mechanischer Verriegelung, Kunststoff, geschirmt
Gold über Nickel		

Stecker rechts

Kontaktoberfläche	Stecker rechts	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
Gold über Nickel		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild



Produktvorteil

