

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfekcjonowane przewody IE

### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel USB, USB A, z blokadą mechaniczną, USB A, z blokadą mechaniczną, PVC, 1.8 m
Nr zam.	<a href="#">2695980018</a>
Typ	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
Ilość	1 Szt.

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Długość	1,8 m	Długość (cale)	70,866 inch
Masa netto	71 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	0 °C...80
----------------------------	-----------

## Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszczka	czarny
-----------------	--------

## Dane ogólne techniczne

Powierzchnia styku	Złoto na niklu
--------------------	----------------

## Budowa kabla

Przekrój	2*AWG28 + 2*AWG24	kolor płaszczka	czarny
tworzywo płaszczka	PVC	Średnica płaszczka, maks.	4,7 mm
Średnica płaszczka, min.	4,3 mm	średnica płaszczka	4.5 mm

## Wtyczka

Wtyk po lewej	USB A, IP20, styk męski, prosty, wtyk, z blokadą mechaniczną, Tworzywo sztuczne, Ekranowane	Wtyk po prawej	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
---------------	---	----------------	---

## wtyki lewe

Wtyk po lewej	USB A, IP20, styk męski, prosty, wtyk, z blokadą mechaniczną, Tworzywo sztuczne, Ekranowane	powierzchnia stykająca wtyki lewe	Złoto na niklu
---------------	---	-----------------------------------	----------------

## wtyki prawe

Powierzchnia styku	Wtyk po prawej	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
Złoto na niklu		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

### IE-USB-A-A-1.8M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowany



### Zalety produktu

