

## HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Jelölőtábla, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
Rendelési szám	<a href="#">2710590000</a>
Típus	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
Qty.	640 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

## HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	3,1 mm	Szélesség (coll)	0,122 inch
Nettó tömeg	0,174 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Általános adatok

Anyag	PA 66, POM	Változat	ModuPlug MHE 4X modulhoz
-------	------------	----------	--------------------------

## Általános adatok

Anyag	PA 66, POM	Nyomtatott karakterek	üres
Szélesség	3,1 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-2, HB	Változat	ModuPlug MHE 4X modulhoz
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	125 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9,1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Software	<a href="#">Project Examples and Templates – Configuration file M-Print PRO</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**HDC MMARK 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Elektromos modulok



## Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHE 4X FP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">636060000</a>	Jel modul
GTIN (EAN)	4050118692808	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MHE 4X MP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">636070000</a>	Jel modul
GTIN (EAN)	4050118692815	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MHE 4X2 FP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">636080000</a>	Jel modul
GTIN (EAN)	4050118692822	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MHE 4X2 MP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">636090000</a>	Jel modul
GTIN (EAN)	4050118692839	
Qty.	1 Stück	