

ZQV 2.5/7 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 7
Art.nr.	2714830000
Typ	ZQV 2.5/7 RT
GTIN (EAN)	4050118764970
Förp.	20 Stück

ZQV 2.5/7 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	27,6 mm	Byggdjup (tum)	1,087 inch
Höjd	34 mm	Bygghöjd (tum)	1,339 inch
Bredd	2,8 mm	Byggbredd (tum)	0,11 inch
Nettovikt	4,639 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Drifttemperatur	-60 °C...130 °C
-----------------	----------------	-----------------	-----------------

Allmänt

Antal poler	7
-------------	---

Märkdata

Märkström	24 A
-----------	------

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Delning i mm (P)	5,1 mm
------------------	--------

Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	explosionstestat utförande	Nej
-------------	-----------	----------------------------	-----

Överkoppling

Antal överkopplade plintar	7	Märkström 2-polig	24 A
Märkström flerpolig	24 A	Typ	Överkoppling

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 V Spänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används
--------------------	--

ZQV 2.5/7 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Användardokumentation

[User Manual ZQV 2.5](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)