

SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Díky všestranné skupině produktů MultiMark můžete dosáhnout optimálně strukturovaného a udržitelného značení ve všech řídicích skříních. Příkladem je naše nová značka na vodiče SlimFix, kterou je možné vytisknout a připnout obzvláště rychle. Zároveň jsou splněny nejnáročnější požadavky na odolnost proti vibracím a nárazům. Značky na vodiče mají otevřenou konstrukci a umožňují snadnou a rychlou instalaci před zapojením i následně po zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 1.8 mm, 18 x 3.8 mm, Bílá
Objednací číslo	2719040000
Typ	SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS
GTIN (EAN)	4050118887778
Množství	900 ks

SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Šířka	3,8 mm	Šířka (v palcích)	0,15 inch
Čistá hmotnost	0,3 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	PC-ABS, TPU
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Typ tisku	prázdný	Velikost pole na označení	2,8 x 15,5 mm
Šířka	3,8 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	0,25 - 0,75 mm ²
Průřez vodiče, max.	0,75 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,25 mm ²
Vnější prům. vodiče	1,2 - 1,8 mm	Vnější prům. vodiče, max.	1,8 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1,2 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER SFM 1
Objednací číslo	6799000000
GTIN (EAN)	4064675259985
Množství	1 ks