

**SCT 4.6/840****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Weidmüller Stainless Steel Series beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Edelstahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 316,
- Ideal für Außenbereiche,
- Strahlen- und korrosionsbeständig,
- Anti-magnetisch,
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelbinder, 4.6 x 840 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L), 778 N
Best.-Nr.	<a href="#">2791440000</a>
Typ	SCT 4.6/840
GTIN (EAN)	4064675070962
VPE	100 Stück

## SCT 4.6/840

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,26 mm	Tiefe (inch)	0,01 inch
Höhe	840 mm	Höhe (inch)	33,071 inch
Breite	4,6 mm	Breite (inch)	0,181 inch
Nettogewicht	8,3 g		

## Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...300 °C	Verlegetemperatur	-40
--------------------------	--------------	-------------------	-----

## Installationsmaterial

Bündeldurchmesser, max.	250 mm	Bündeldurchmesser, min.	20 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	300 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Halogene	Nein	Kabeldurchmesser, max.	250 mm
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)	Wieder zu öffnen	Nein
Zugfestigkeit	778 N	Zugfestigkeit (Pound-force)	175 lbf

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E524836

## Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## SCT 4.6/840

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

