

CUTFIX PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pour la découpe automatique à longueur de fils individuels
- Grande précision de répétition grâce à un entraînement par servomoteur à courant continu
- Interface de commande de la machine de coupe à longueur via un PC compatible IBM

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Machine automatique de coupe à longueur
Référence	2797190000
Type	CUTFIX PRO
GTIN (EAN)	4064675213192
Qté.	1 pièce(s)

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	250 mm	Profondeur (pouces)	9,842 inch
Hauteur	250 mm	Hauteur (pouces)	9,842 inch
Largeur	300 mm	Largeur (pouces)	11,811 inch
Poids net	34 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-03
ECLASS 10.0	17-13-01-03	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Machines automatiques de coupe à longueur

Affichage	Affichage LCD	Clavier	Écran tactile
Conducteurs individuels souples/rigides	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²	Entraînement	électrique
Logiciel	pour échange de données avec ordinateur compatible IBM	Passage (diamètre max.)	Diamètre extérieur 8 mm
Présélection de la quantité max.	Code quantité des pièces modifiable	Présélection des longueurs	1 mm
Présélection des longueurs max.	999 999 mm	Puissance de raccordement	0,1 kW
Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	BDAL CUTFIX PRO / FEEDER Manual Cutfix Pro Cutfix Pro Feeder
Catalogue	Catalogues in PDF-format

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour la découpe automatique à longueur de fils individuels
- Grande précision de répétition grâce à un entraînement par servomoteur à courant continu
- Interface de commande de la machine de coupe à longueur via un PC compatible IBM

Informations générales de commande

Type	AIMESA V CUTFIX	Version
Référence	9054740000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248104512	
Qté.	1 pièce(s)	