

IE-BHD-SPE-M8-OT-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®



PCB zásuvky pro jednopárový kabel Ethernet

Jednopárový Ethernet je technologie, která k přenosu dat a elektřiny vyžaduje pouze jeden pár vodičů.

Díky těmto výhodám bude SPE upřednostňovanou sítí nejen v terénu.

Výhody jednopárového Ethernetu:

- Konzistentnost: jednopárový Ethernet umožňuje jednotnou komunikaci v síti Ethernet od snímače až po cloud
- Nadčasovost: klíčová technologie pro Průmysl 4.0 a IIoT
- Flexibilita: dosah až 1000 m a přenosová rychlost až 1 GB/s umožňuje využití napříč aplikacemi
- Inovace: lehčí, zabere menší prostor a snižuje nároky na instalaci

Všeobecné objednací údaje

Verze	PCB, Kryt konektoru M8, IP67, Montáž na zadní panel
Objednací číslo	2726030000
Typ	IE-BHD-SPE-M8-OT-BP
GTIN (EAN)	4050118810783
Množství	20 ks

IE-BHD-SPE-M8-OT-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3 g
----------------	-----

Teploty

Provozní teplota	40 °C...85 °C
------------------	---------------

Balení

Délka VPE	177 mm	Šířka VPE	122 mm
Výška VPE	29 mm		

Specifikace systému

Počet pólů	2	Skupina produktů	Ethernet v průmyslovém prostředí
Stupeň krytí	IP67		

Elektrické vlastnosti

Izolační síla	≥ 500 MΩ
---------------	----------

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-104, IEC 63171-5
---------------------	------------------------------

Údaje o materiálu

Barevný	Stříbrná	Barevný graf (podobné)	RAL 7001
Izolační síla	≥ 500 MΩ	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Provozní teplota, min.	40 °C	Provozní teplota, max.	85 °C

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-aa443d2916b3

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

IE-BHD-SPE-M8-OT-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Rozměrový výkres**