

IE-TO-RJ45-C-LP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vývod pro nosnou lištu, konstrukce RJ45 spojky podle IEC
60603-7-51

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výstup montážní lišty, RJ45, Spojka, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo	2812440000
Typ	IE-TO-RJ45-C-LP
GTIN (EAN)	4064675295822
Množství	10 ks
Referenční výrobek	1962840000

Datum vytvoření 9. května 2024 6:11:34 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	26,3 g
----------------	--------

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %
------------------	----------------	---------	-----------------------

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Propojení	Spojka	Barevný	Světle šedá
Odolnost proti nárazům podle IEC 60512-6-3	500 ms ^{#2}	Odolnost proti vibracím podle IEC 60512-6-4	50 ms ⁻² sinusové (10 – 500 Hz)
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %	Hlavní materiál krytu	PA 66 UL V0 E63957
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Materiál kontaktu	Pérová ocel, Ni 1,2 µm
Povrch kontaktu	Au ≥ 0.8 µm	Typ montáže	TS 35
Stínění	ano	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	750 (RJ45)		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla	500 MΩ	Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3af	Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-51
---------------------	----------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Mounting Information
Katalogy	Catalogues in PDF-format


IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Dimensional drawing



Dimensional drawing

