

## IE-BHD-SPE-M8-OT-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®

**PCB-honor, Single-pair-Ethernet**

Single Pair Ethernet är en teknik som endast kräver ett kabelpar för att överföra data och ström.

Fördelarna med detta gör SPE till det bästa valet av nätverk på fältet och generellt.

Fördelar med Single Pair Ethernet:

- Konsekvent: SPE möjliggör enhetlig Ethernet-baserad kommunikation från givaren till molnet
- Framtidssäkert: nyckelteknologi för industri 4.0 och IIoT
- Flexibelt: räckvidd på upp till 1000 m och överföringshastigheter på upp till 1 Gbit/sek möjliggör ett brett användningsområde
- Innovativt: lägre vikt, mindre utrymmesbehov och enklare installation

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	PCB, M8 uttagshölje, IP67, Montage på bakpanelen
Art.nr.	<a href="#">2726030000</a>
Typ	IE-BHD-SPE-M8-OT-BP
GTIN (EAN)	4050118810783
Förp.	20 Stück

## IE-BHD-SPE-M8-OT-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 3 g

## Temperaturer

Drifttemperatur 40 °C...85 °C

## Systemspecifikationer

Antal poler	2	Produktfamilj	Industriellt Ethernet
Skyddsklass	IP67		

## Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet  $\geq 500 \text{ M}\Omega$ 

## Standarder

Kontaktidon Norm IEC 61076-2-104, IEC 63171-5

## Packaging

VPE-längd	177 mm	VPE-bredd	122 mm
VPE-höjd	29 mm		

## Materialdata

Färgkod	Silver	Färgtabell (jämförbar)	RAL 7001
Isolationshållfasthet	$\geq 500 \text{ M}\Omega$	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Driftstemperatur, min.	40 °C	Driftstemperatur, max	85 °C

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-aa443d2916b3

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-BHD-SPE-M8-OT-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning

