

KCMA-8-750-5A-2VA1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 750 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 2 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem
Objednací číslo	2728110000
Typ	KCMA-8-750-5A-2VA1
GTIN (EAN)	4050118810707
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 1. června 2024 14:07:09 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KCMA-8-750-5A-2VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	58 mm	Hloubka (v palcích)	2,283 inch
Výška	198 mm	Výška (v palcích)	7,795 inch
Šířka	155 mm	Šířka (v palcích)	6,102 inch
Čistá hmotnost	1 500 g		

Elektrické vlastnosti

Primární proud	750 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	1	Zátěž	2 VA

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	80 mm
Lišta	80 x 120 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Stupeň krytí	IP20
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud		Třída izolace	
$I_{\text{tepelný}}$	$1,2 \times I_{\text{jmen.}}$		E

Koordinace izolace

Standardně	EN 60044/1	Tolerance class	1
------------	------------	-----------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity
Uživatelská dokumentace	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Katalogy	Catalogues in PDF-format

KCMA-8-750-5A-2VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

