

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2830780000
Typ	SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16
GTIN (EAN)	4064675389149
Förp.	1 Stück

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 24 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	Stickkontakt / Hylsa, skruvad	Antal poler	4
Förskruvningar	M 12	Kapslingsmaterial	CuZn, förnicklad
Kodering	T-coded	Kontaktmaterial	CuZn
Kontakttyta	förgylld	Märkspänning	63 V
Märkström	12 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Ja	Skyddsklass	IP65, IP67, IP68
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-111 Norm isolationsmaterial IEC 60664-1

Tekniska data allmänt

Anslutningsgänga	M12 hona, M12 hane	Anslutningstyp	Stickkontakt / Hylsa, skruvad
Antal poler	4	Förskruvningar	M 12
Kapslingsmaterial	CuZn, förnicklad	Kodering	T-coded
Kontaktmaterial	CuZn	Kontakttyta	förgylld
Märkspänning	63 V	Märkström	12 A
Nedsmutningsgrad	3	Skyddsklass	IP65, IP67, IP68
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Ritningar


Produktillustration



Profilritning




Detaljerad ritning




Plug

Polschema




Plug

Polschema



Socket

Montageurtag



SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild

