

**SAI-WDF-M12-5P-K-COD-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">2830790000</a>
Typ	SAI-WDF-M12-5P-K-COD-M16
GTIN (EAN)	4064675389163
Förp.	1 Stück

## SAI-WDF-M12-5P-K-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 24 g

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	Stickkontakt / Hylsa, skruvad	Antal poler	5
Förskruvningar	M 12	Kapslingsmaterial	CuZn, förnicklad
Kodering	K-coded	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktyta	förgylld	Märkspänning	600 V
Märkström	12 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Ja	Skyddsklass	IP65, IP67, IP68
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C

## Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-111 Norm isolationsmaterial IEC 60664-1

## Tekniska data allmänt

Anslutningsgänga	M12 hona, M12 hane	Anslutningstyp	Stickkontakt / Hylsa, skruvad
Antal poler	5	Förskruvningar	M 12
Kapslingsmaterial	CuZn, förnicklad	Kodering	K-coded
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktyta	förgylld
Märkspänning	600 V	Märkström	12 A
Nedsmutningsgrad	3	Skyddsklass	IP65, IP67, IP68
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**SAI-WDF-M12-5P-K-COD-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**


**Produktillustration**



**Profilritning**




**Detaljerad ritning**




Plug

**Polschema**




Plug

**Polschema**



Socket

**Montageurtag**



## SAI-WDF-M12-5P-K-COD-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Ritningar

## Kopplingsbild

