

PZ 6 ROTO ADJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	0.14mm ² , 6mm ² , Трапецеидальный обжим
Номер для заказа	2831380000
Тип	PZ 6 ROTO ADJ
GTIN (EAN)	4064675415909
Кол.	1 Шт.
Запасные части	2561810000 9202810000 9054820000 2566680000

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	80 мм	Высота (в дюймах)	3,15 inch
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	425 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Инструмент для обжима
------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,14 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим
--------------------	-----------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	------------------------------------------

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип ERTE ES PZ 6 ROTO L

Номер для заказа [4051810000](#)

GTIN (EAN) 4050118570199

Кол. 1 Шт.

Тип ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...

Номер для заказа [4054820000](#)

GTIN (EAN) 4032248109289

Кол. 1 Шт.

Тип ERTE KN SET PZ 6 ROTO L

Номер для заказа [4056680000](#)

GTIN (EAN) 4050118577105

Кол. 1 Шт.

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип ERTE GRIFFE PZ

Номер для заказа [4052810000](#)

GTIN (EAN) 4032248512577

Кол. 1 Шт.

Исполнение

Инструмент для обжима, Заменяемая деталь