

PZ 6 ROTO ADJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrag**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	0.14mm², 6mm², Trapetspressning
Art.nr.	2831380000
Typ	PZ 6 ROTO ADJ
GTIN (EAN)	4064675415909
Förp.	1 Stück
Reservdelar	2561810000 9202810000 9054820000 2566680000

Skapandedatum den 9 maj 2024 15:39:52 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Höjd	80 mm	Bygghöjd (tum)	3,15 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
Nettovikt	425 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--------------	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	6 mm ²	Crimp-område, min	0,14 mm ²
Kontakttyp	Ändhylsor med/utan plastkrage	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 26		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Trapetspressning
------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Reservdelar

Tillbehör / reservdelar

**Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO L
Art.nr.	2561810000
GTIN (EAN)	4050118570199
Förp.	1 Stück
Typ	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
Art.nr.	9054820000
GTIN (EAN)	4032248109289
Förp.	1 Stück
Typ	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L
Art.nr.	2566680000
GTIN (EAN)	4050118577105
Förp.	1 Stück

Reservdelar



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimpningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Artikelbeteckning
Art.nr.	9202810000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248512577	
Förp.	1 Stück	