

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	0.14mm ² , 6mm ² , Sertissage trapézoïdal
Référence	2831390000
Type	PZ 6 ROTO ADJ ZERT
GTIN (EAN)	4064675415916
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	2561810000 9202810000 9054820000 2566680000

Date de création 11 mai 2024 17:11:48 CEST

Niveau du catalogue 04.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0,866 inch
Hauteur	80 mm	Hauteur (pouces)	3,15 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Longueur	200 mm	Longueur (pouces)	7,874 inch
Poids net	428 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	6 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,14 mm ²
Section du conducteur max. AWG	AWG 10	Section du conducteur min. AWG	AWG 26
Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal
----------------------------	------------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Fiche de données

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Pièces de rechange

Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	ERTE ES PZ 6 ROTO L
Référence	2561810000
GTIN (EAN)	4050118570199
Qté.	1 pièce(s)

Type	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
Référence	9054820000
GTIN (EAN)	4032248109289
Qté.	1 pièce(s)

Type	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L
Référence	2566680000
GTIN (EAN)	4050118577105
Qté.	1 pièce(s)

Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version	
Référence	9202810000	Presse, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4032248512577		
Qté.	1 pièce(s)		