

## PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Verzió	0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	<a href="#">2831390000</a>
Típus	PZ 6 ROTO ADJ ZERT
GTIN (EAN)	4064675415916
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	<a href="#">2561810000</a> <a href="#">9202810000</a> <a href="#">9054820000</a> <a href="#">2566680000</a>

## PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3,15 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Hossz	200 mm	Hossz, inch	7,874 inch
Nettó tömeg	428 g		

## Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Présszerszám
----------	--	-----------------	--------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
-------------------------	------------------------

## Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26
Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Pótalkatrészek

## Tartozékok/cserealkatrészek



## Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus ERTE ES PZ 6 ROTO L

Rendelési szám [6561810000](#)

GTIN (EAN) 4050118570199

Qty. 1 Stück

Típus ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...

Rendelési szám [6054820000](#)

GTIN (EAN) 4032248109289

Qty. 1 Stück

Típus ERTE KN SET PZ 6 ROTO L

Rendelési szám [6566680000](#)

GTIN (EAN) 4050118577105

Qty. 1 Stück

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus ERTE GRIFFE PZ

Verzió

Rendelési szám [6202810000](#)

Présszerszám, Pótalkatrész

GTIN (EAN) 4032248512577

Qty. 1 Stück