

**PZ 6 ROTO ADJ ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkra-  
ge**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	0.14mm², 6mm², Trapetspressning
Art.nr.	<a href="#">2831390000</a>
Typ	PZ 6 ROTO ADJ ZERT
GTIN (EAN)	4064675415916
Förp.	1 Stück
Reservdelar	<a href="#">2561810000</a> <a href="#">9202810000</a> <a href="#">9054820000</a> <a href="#">2566680000</a>

## PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Höjd	80 mm	Bygghöjd (tum)	3,15 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
Längd	200 mm	Bygglängd (tum)	7,874 inch
Nettovikt	428 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--------------	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0,14 mm <sup>2</sup>
Kontakttyp	Ändhylsor med/utan plastkrage	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 26		

## verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Trapetspressning
------------------	------------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Reservdelar

## Tillbehör / reservdelar



## Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ ERTE ES PZ 6 ROTO L

Art.nr. [2561810000](#)

GTIN (EAN) 4050118570199

Förp. 1 Stück

Typ ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...

Art.nr. [9054820000](#)

GTIN (EAN) 4032248109289

Förp. 1 Stück

Typ ERTE KN SET PZ 6 ROTO L

Art.nr. [2566680000](#)

GTIN (EAN) 4050118577105

Förp. 1 Stück

## Reservdelar



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimpningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

## Allmänna beställningsdata

Typ ERTE GRIFFE PZ

Art.nr. [9202810000](#)

GTIN (EAN) 4032248512577

Förp. 1 Stück

Artikelbeteckning

Crimpverktyg, Reservdel