

CRIMPFIX ECO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	2833890000
Type	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	2875560000 2875570000

CRIMPFIX ECO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	323 mm	Profondeur (pouces)	12,717 inch
Hauteur	188 mm	Hauteur (pouces)	7,402 inch
Largeur	230 mm	Largeur (pouces)	9,055 inch
Poids net	12 496 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 1,5 s	Consommables	Cosses tubulaires en rouleaux
Entraînement	Électro-mécanique	Longueur de sertissage	8 mm
Longueur embout	14 mm	Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)
Plage de sertissage, max.	2,5 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,5 mm ²
Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Section de l'embout, max.	2,5 mm ²
Section de l'embout, min.	0,5 mm ²	Sertissage	Trapézoïdal

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	OPIN CRIMPFIX ECO WEB
Catalogue	Catalogues in PDF-format

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pièces de rechange

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	HUELSENTRENNMESSER CRIM	Version
Référence	2875570000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4064675654681	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AIMESA CF ECO	Version
Référence	2875560000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4064675654674	
Qté.	1 pièce(s)	