

**SD ELEC PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

При сооружении, обслуживании и ремонте электрических установок и устройств не обойтись без контрольных приборов.

Weidmüller предлагает полный ассортимент контрольных приборов:

от указателей напряжения и токоизмерительных клещей до тестеров штепсельных розеток и тестеров токов утечки. При разработке и проектировании Weidmüller всегда ориентируется на пожелания и опыт пользователей своей продукции, поэтому наши устройства отличает практичный дизайн и высшая степень надежности.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Бесконтактный индикатор напряжения, Нет
Номер для заказа	<a href="#">2855000000</a>
Тип	SD ELEC PRO
GTIN (EAN)	4064675530343
Кол.	1 Шт.

## SD ELEC PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	22,2 мм	Глубина (дюймов)	0,874 inch
Ширина	154,1 мм	Ширина (в дюймах)	6,067 inch
Диаметр	22,2 мм	Масса нетто	42,5 g

## Технические данные

Описание артикула	Отвертка с индикатором напряжения
-------------------	-----------------------------------

## Измерительные и контрольные приборы

Диапазон измерения напряжения/переменный ток	100-250 V	Диапазон измерения напряжения/постоянный ток	230 V
Диапазон частот, макс.	500 Hz	Диапазон частот, мин.	50 Hz
Длина лезвия	63 мм	Индикация	оптический
Проверка прохождения тока	Нет	Рабочая температура, макс.	50 °C
Рабочая температура, мин.	-10 °C	Ширина лезвия (B)	3 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--