

DEK 5/8 PLUS FSZ 1-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов. Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Исполнение	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 Weidmueller, белый
Номер для заказа	2748020000
Тип	DEK 5/8 PLUS FSZ 1-10
GTIN (EAN)	4050118891676
Кол.	800 Шт.

DEK 5/8 PLUS FSZ 1-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	5 мм	Высота (в дюймах)	0,197 inch
Ширина	8 мм	Ширина (в дюймах)	0,315 inch
Масса нетто	0,08 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 8 мм

Общие данные

Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Маркировка клеммы на комбинацию	
Материал	Полиамид 66
Напечатанные символы	Цифры
Ориентация печатных символов	вертикальный
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Установка / Изготовитель	Weidmueller
Цвет печати	черный
Цветовой код	белый
Ширина	8 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Уведомление об изменении продукта [Technical change to Dekafix 8 - EN](#)
[Technical change to Dekafix 8 - DE](#)

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

DEK 5/8 PLUS FSZ 1-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Чертеж

