

**DEK 5/8 PLUS FSZ 51-60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">2748070000</a>
Typ	DEK 5/8 PLUS FSZ 51-60
GTIN (EAN)	4050118891669
VPE	800 Stück

## DEK 5/8 PLUS FSZ 51-60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Höhe	5 mm	Höhe (inch)	0,197 inch
Breite	8 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Nettogewicht	0,08 g		

## Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

## Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Klemmenmarkierung	
Applikation / Hersteller	Weidmueller	
Aufdruck-Farbe	schwarz	
Aufgedruckte Zeichen	Zahlen	
Breite	8 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	weiß	
Halogene	Nein	
Orientierung des Aufdrucks	senkrecht	
Werkstoff	Polyamid 66	

## Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	8 mm
------------------	------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Produktänderungsmitteilung	<a href="#">Technical change to Dekafix 8 - EN</a> <a href="#">Technical change to Dekafix 8 - DE</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### DEK 5/8 PLUS FSZ 51-60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



### Zeichnung

