

U-LINK-CNSERVER-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Felhasználási példa

A Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatás egyszerű lehetőséget kínál a távoli hálózatok Ethernet készülékeinek biztonságos elérésére.

A központi találkozási pontként szolgáló u-link VPN szerverrel a VPN kliensek (szerviz PC és Weidmüller u-link kliens készülékek) mindig csatlakozhatnak, így megfelelhetnek a jellemző informatikai biztonsági követelményeknek.

Különálló adatbázis és szerver használatos minden u-link ügyfélfiókhoz (biztonságos kliens leválasztás) az adatok integritásának érdekében.

A u-link VPN szerver és a távoli kliens (szerviz PC-k és u-link kliens készülékek) közötti kommunikáció a tanúsítvánnyal védett nyitott VPN-csatlakozáson keresztül történik.

A u-link „inkább konfiguráció, nem programozás”, a használata intuitív, és nem igényel szakértői ismereteket.

Jellemzőkészlet:

- 1 kattintás: VPN távoli hozzáférés a szerviz PC-k számára
- easyAccess: web, rdp vagy vnc csatlakozások a távoli gazdák számára, teljes mértékben web alapú, így tabletről vagy okostelefonról is használható
- Szervezeti és csoportmenedzsment
- Topológiák, 3. fél végfelhasználói készülékeit is beleértve
- Firmware-kezelés: A firmware állapotának megjelenítése minden routeren, valamint idővezérelt, automatikus firmware frissítések

- Egyedi hozzáférési jogok: a hozzáférési jogok részletes konfigurációja a célhálózat készülékein
- Kibővített eseménynapló: minden tevékenység prezentálása a u-link portálon, bővített szűrési és exportálási funkciókkal
- A jelszavakra vonatkozó szabályzat: Fokozott biztonság a jelszóminőség és az érvényességi idő minimális követelményeinek konfigurálható specifikációja révén

A Weidmüller a következő felhasználási változatokat és további opciókat kínálja a u-link távoli hozzáférési szolgáltatás számára:

Alap verzió:

- Automatikus hozzárendelés a u-link.weidmueller.com oldalon való regisztrációval
- Ingyenes használat 6 hónapig, 365 napra meghosszabbítva új u-link kliens készülék regisztrálása esetén
- Teljes jellemzőkészlet:
- Korlátlan felhasználó
- Max. 50 u-link-képes készülék (hozzáférési pontok a távoli hálózathoz)
- 1 szimultán VPN csatlakozás
- Nincs adat- vagy sebességhatárkorlátozás (normál piaci felhasználás esetén)

Bővítések

- További 50/100/250/500/1000 vagy több u-link-képes készülék

Adatlap

- További szimultán VPN csatlakozások
- Kínai VPN: biztonságos és megbízható VPN-csatlakozás Kínába és Kínából

Általános rendelési adatok

Verzió	Licenszkód az u-link távoli hozzáférési szolgáltatáshoz., Lehetővé teszi a szerver használatát Kínában, a biztonságos és megbízható VPN-csatlakozáshoz Kínába és Kínából.
Rendelési szám	2870140000
Típus	U-LINK-CNSERVER-1Y
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. április 28. 22:09:16 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

U-LINK-CNSERVER-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0
-------------	---

Funkciók és jellemzők

Időszak	A licenszkulcs aktiválásától vagy a meglévő licenz lejáratától számított 1 év. Az egyedi licenszfeltételek aktiválás során láthatóak.	Kína-VPN	Megbízható VPN-csatlakozás Kínába és Kínából
---------	---	----------	--

Rendszerkövetelmények

Hardver (szervizelésre használt számítógép)	PC Windows 7, 8, 10 vagy 11 operációs rendszerrel	Hardver, távoli célhálózat	Weidmüller hardver u-link VPN klienssel
Portál adminisztrációja (felhasználók/ eszközök konfigurálása)	webböngészőn keresztül (HTTPS), Bejelentkezés felhasználói névvel és jelszóval	VPN szoftver (szervizelésre használt számítógép)	u-link VPN-client (installation on PC)

Egyéb

A szállítási terjedelem része	Aktiválás	Az ügyfélfiók-adminisztrátor megadja a licenckulcsot az u-link portálon (a funkciók azonnal elérhetővé válnak)
Email licenszkulccsal		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ECLASS 9.0	27-24-25-01	ECLASS 9,1	27-24-25-01
ECLASS 10.0	27-24-25-01	ECLASS 11.0	27-24-25-01
ECLASS 12.0	27-24-25-01	ECLASS 13.0	27-24-25-01

Letöltések

Software	Software – u-link VPN-Client
User Documentation	u-link EULA V3 EN (28.5.2018) u-link EULA V4 EN (20.9.2023)
Katalógusok	Catalogues in PDF-format