

## PWEB-ES-RT-5000/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PROCON-WEB Embedded System är tillgängligt via en oberoende plattform via container image, Linux eller Windows.

För att implementera den optimala webbaserade HMI-lösningen har PROCON-WEB Embedded-System följande kännetecken:

- Roll- och rättighetsbaserad användarhantering
- Omfattande larm
- fördefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage, textfält eller bildområden
- kraftfulla och mer komplexa kontroller, som iframes, diagram, tabeller
- flexibel skriptkörning för maximal flexibilitet
- Historiska funktioner för att lagra och visualisera historikdata
- anslutning till olika system via en omfattande portfölj av kommunikationsdrivrutiner (OPC-UA, CODESYS-drivrutin eller via Modbus)

## Allmänna beställningsdata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Visualiseringsprogramvara, Plattform för runtime-system: Linux, Windows 10, Windows 11, Docker, Antal processvariabler, max.: 5000, Antal HMI- apparater, max.: 2 |
| Art.nr.           | <a href="#">2875320000</a>  |
| Typ               | PWEB-ES-RT-5000/2   |
| Förp.             | 1 Stück   |

## PWEB-ES-RT-5000/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |   |
|-----------|---|
| Nettovikt | 0 |
|-----------|---|

## Systemdata

|                            |                      |                              |                                       |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Antal HMI- apparater, max. | 2                    | Antal processvariabler, max. | 5 000                                 |
| Operativsystem             | Linux, Windows, u-OS | Plattform för runtime-system | Linux, Windows 10, Windows 11, Docker |

## Egenskaper hos exekveringsprogrammet

|                              |  |                            |                     |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| Plattform för runtime-system | Linux, Windows 10, Windows 11, Docker  | Antal HMI- apparater, max. | 2                   |
| Maximalt antal drivenheter   | 99   | Projicerbar av             | PROCON-WEB Designer |
| Körtidsegenskaper            | Enkla och komplexa kontroller, Alarmerande, Historiker, Användarhantering, Processens anslutning via kommunikationsdrivrutiner |                            |                     |

## Licensinformation

|                  |                 |                              |                   |
|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Licensomfattning | Engångslicens   | Licenstag                    | Programvarulicens |
| Licensering av   | WIBU-biljett-ID | Antal processvariabler, max. | 5 000             |

## Systemkrav

|                        |                      |                                 |        |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|
| Lägst minneskrav (RAM) | 0,1 GB               | Minsta erforderliga diskutrymme | 0,1 GB |
| Operativsystem         | Linux, Windows, u-OS |                                 |        |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001416    | ETIM 7.0    | EC001416    |
| ETIM 8.0    | EC001416    | ETIM 9.0    | EC001416    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-25-02 | ECLASS 9.1  | 27-24-25-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 11.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 13.0 | 27-24-25-02 |

## Nedladdningar

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Meddelande om produktändring | <a href="#">Release notes - PROCON-WEB ES 6.7.0 EN</a><br><a href="#">Release notes - u-OS App PROCON-WEB ES</a> |
| Programvara                  | <a href="#">Software – PROCON-WEB Embedded System 6.7.0 for Windows</a>  |
| Kataloger                    | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |