

SDS 1.2X6.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Šroubovák, Šířka čepele (B): 6.5 mm, Délka čepele: 150 mm, Tloušťka čepele (A): 1.2 mm |
| Objednací číslo | 2749390000 |
| Typ | SDS 1.2X6.5X150 |
| GTIN (EAN) | 4050118895612 |
| Množství | 1 ks |

Datum vytvoření 27. května 2024 15:36:08 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SDS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Šířka | 268 mm | Šířka (v palcích) | 10,551 inch |
| Délka | 265 mm | Délka (v palcích) | 10,433 inch |
| Čistá hmotnost | 100 g | | |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------|-------|
| Popis výrobku | Šroubovák s bitem na drážku 1,2 x 6,5 | Verze | rovný |
|---------------|---------------------------------------|-------|-------|

Šroubovací nářadí

| | | | |
|------------------|-----------|---------------------|--------|
| Délka čepele | 150 mm | Tloušťka čepele (A) | 1,2 mm |
| Tvar | S drážkou | Typ čepele | A |
| Šířka čepele (B) | 6,5 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000158 | ETIM 7.0 | EC000158 |
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--|
| Uživatelská dokumentace | BPZL HDC MHE 2 HV |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |