

**PVHYM-M-XXXX6W+15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Y- или X-кабель используется для соединения трех или четырех элементов PV системы, например, для соединения между PV панелями, инверторами и блоками защиты от перенапряжений. Кабели доступны с различными вариантами соединений.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Фотоэлектрическое оборудование, Кабель с тройниковым соединением, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm <sup>2</sup> , 1500 V
Номер для заказа	<a href="#">2877850000</a>
Тип	PVHYM-M-XXXX6W+15
GTIN (EAN)	4064675666417
Кол.	1 Шт.

PVHUM-M-XXXX6W+15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 85,6 g

## PV жгут кабелей

Версия с кабелем PV	Сторона кабеля	слева
	Количество	1
	Длина кабеля	160 мм
	Цвет кабеля	черный
	Сечение кабеля	6 mm <sup>2</sup>
	Встроенный линейный предохранитель	Нет
	Версия кабельного наконечника (блочная конструкция)	соединитель
	Версия с соединителем	WM4 C
	Тип разъемного контакта	гнездо
	Сторона кабеля	справа
	Количество	1
	Длина кабеля	200 мм
	Цвет кабеля	черный
	Сечение кабеля	6 mm <sup>2</sup>
	Встроенный линейный предохранитель	Нет
	Версия кабельного наконечника (блочная конструкция)	соединитель
	Версия с соединителем	MC 4
	Тип разъемного контакта	штекер
	Сторона кабеля	справа
	Количество	2
	Длина кабеля	200 мм
	Цвет кабеля	черный
	Сечение кабеля	6 mm <sup>2</sup>
	Встроенный линейный предохранитель	Нет
	Версия кабельного наконечника (блочная конструкция)	соединитель
	Версия с соединителем	MC 4
	Тип разъемного контакта	штекер

Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V

Сечение провода 6 mm<sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**PVHYM-M-XXXX6W+15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о  
соответствии

[CE-Declaration\\_PV\\_Y-X\\_Cables](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

**PVHYM-M-XXXX6W+15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения



PVHYM-M-XXXX6W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
  
www.weidmueller.com

Изображения

