

**THM SE-M 50 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Mit den neutralen Sicherheitsetiketten ist jetzt auch eine normgerechte Kennzeichnung gemäß der ISO 7010 flexibel und einfach umsetzbar.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 50 x 50 mm, blau
Best.-Nr.	<a href="#">2885670000</a>
Typ	THM SE-M 50 BL
GTIN (EAN)	4064675854272
VPE	250 Stück

## THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,1 mm	Tiefe (inch)	0,004 inch
Höhe	50 mm	Höhe (inch)	1,969 inch
Breite	50 mm	Breite (inch)	1,969 inch
Nettogewicht	1 g		

## Allgemeine Angaben

Aufgedruckte Zeichen	neutral	Breite	50 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	110 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	Farbe	blau
Halogene	Ja	Kleber	Acrylatkleber
Werkstoff	Vinylfilm	Zulassung nach UL 969	Ja

## Gerätemarkierer

Halogene	Ja
----------	----

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### THM SE-M 50 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Best.-Nr.	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
VPE	1 Stück

## Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005040000</a>	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390025	
VPE	1 Stück	

**THM SE-M 50 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	THM MMP ROLLER 115
Best.-Nr.	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
VPE	1 Stück