

ESG-LP 6/17 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Ausführung | ESG, Gerätemarkierer, 6 x 17 mm, gelb |
| Best.-Nr. | 2885790000 |
| Typ | ESG-LP 6/17 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4064675854395 |
| VPE | 24.000 Stück |

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 05:25:59 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

ESG-LP 6/17 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 0,05 mm | Tiefe (inch) | 0,002 inch |
| Höhe | 6 mm | Höhe (inch) | 0,236 inch |
| Breite | 17 mm | Breite (inch) | 0,669 inch |
| Nettogewicht | 0,014 g | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Aufgedruckte Zeichen | ohne | Ausführung | selbstklebend, halogenfrei |
| Breite | 17 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Farbe | gelb | Halogene | Nein |
| Kleber | Acrylatkleber | Werkstoff | Polyamid |
| Zulassung nach UL 969 | Ja | | |

Gerätemarkierer

| | |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |

ESG-LP 6/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

