

**SDIK SLIM PH2 X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2 |
| Art.nr.           | <a href="#">2749660000</a>                                  |
| Typ               | SDIK SLIM PH2 X 100   |
| GTIN (EAN)        | 4050118896404   |
| Förp.             | 1 Stück   |

**SDIK SLIM PH2 X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 215 mm | Byggbredd (tum) | 8,465 inch |
| Nettovikt | 90 g   |                 |            |

**Tekniska data**

|                    |  |           |     |
|--------------------|--|-----------|-----|
| Artikelbeskrivning | Isolerad krysspår-skruv-mejsel, Typ Phillips, strl.2, SlimLine | Utförande | Rak |
|--------------------|--|-----------|-----|

**Skruvverktyg**

|            |                 |                    |      |
|------------|-----------------|--------------------|------|
| Form       | Crosshead, rund | Klingbredd (B)     | 2 mm |
| Klinglängd | 100 mm          | Klingmått krysspår | 2    |
| storlek    | 2               |                    |      |

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000144    | ETIM 7.0    | EC000144    |
| ETIM 8.0    | EC000144    | ETIM 9.0    | EC000144    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-04-06 | ECLASS 9.1  | 21-04-04-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 13.0 | 21-04-04-06 |

**Nedladdningar**

|           |  |
|-----------|--|
| Kataloger | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|