

KCMA-18-125-1A-1,5VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit,
Similaire à l'illustration**

Transformateurs de courant pour mise en conformité

Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 125 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 1.5 VA, Classe de précision: 3, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	2752980000
Type	KCMA-18-125-1A-1,5VA-3
GTIN (EAN)	4050118897005
Qté.	1 pièce(s)
Fabricant	MBS AG

KCMA-18-125-1A-1,5VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	67,3 mm	Profondeur (pouces)	2,65 inch
Hauteur	64,5 mm	Hauteur (pouces)	2,539 inch
Largeur	41,6 mm	Largeur (pouces)	1,638 inch
Poids net	296 g		

Températures

Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C
-------------------------------	---------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20	Fréquence nominale	50 Hz
Longueur du câble	2,5 m		

Caractéristiques électriques

Charge	1,5 VA	Classe de précision	3
Courant primaire	125 A	Courant secondaire	0...1 A

Dimensions des conducteurs sous tension

Type de conducteur	Conducteur isolé unique- ment	Conducteur rond	18,5 mm
Lieu d'installation	Usage à l'intérieur		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Instruction sheet German
Catalogue	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-125-1A-1,5VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

