

КСМА-18-100-1А-0.3ВА-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия,  
Подобно иллюстрации**

Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Первичный ток: 100 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 0.3 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Номер для заказа	<a href="#">2752990000</a>
Тип	КСМА-18-100-1А-0.3ВА-1
GTIN (EAN)	4050118896794
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

Дата создания 10 мая 2024 г. 18:23:22 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА-18-100-1А-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	59 мм	Глубина (дюймов)	2,323 inch
Высота	80,1 мм	Высота (в дюймах)	3,154 inch
Ширина	49 мм	Ширина (в дюймах)	1,929 inch
Масса нетто	330 g		

## Температуры

Рабочая температура	-5 °C...50 °C
---------------------	---------------

## Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	18,5 мм
Место установки	Использование внутри помещений		

## Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Длина кабеля	2,5 м
Номинальная частота	50 Hz		

## Электрические характеристики

Вторичный ток	0...1 A	Класс точности	1
Нагрузка	0,3 VA	Первичный ток	100 A

## Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**КСМА-18-100-1А-0.3ВА-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

