

KCMA-18-125-1A-0.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto, Si-  
milar a la ilustración



Convertidores de corriente para reequipamiento

Características:

- especialmente apto para su uso en lugares de difícil acceso
- sin necesidad de cortar los conductores primarios
- Desmontaje del convertidor de corriente sin herramientas adicionales

Datos generales para pedido

Versión	Corriente principal: 125 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 0.5 VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Código	<a href="#">2753000000</a>
Tipo	KCMA-18-125-1A-0.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896862
Cantidad	1 Pieza
Fabricante	MBS AG

Fecha de creación 20 de mayo de 2024 2:45:26 CEST

## KCMA-18-125-1A-0.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	59 mm	Profundidad (pulgadas)	2,323 inch
Altura	80,1 mm	Altura (pulgadas)	3,154 inch
Anchura	49 mm	Anchura (pulgadas)	1,929 inch
Peso neto	336 g		

## Temperaturas

Temperatura de servicio	-5 °C...50 °C
-------------------------	---------------

## Características eléctricas

Carga	0,5 VA	Clase de exactitud	1
Corriente principal	125 A	Corriente secundaria	0...1 A

## Características técnicas

Frecuencia nominal	50 Hz	Longitud de cable	2,5 m
Tipo de protección	IP20		

## Dimensiones de los conductores con corriente

Tipo de conductor	Solo conductor aislado	Conductor redondo	18,5 mm
Lugar de instalación	Uso en interiores		

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentación del usuario	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**KCMA-18-125-1A-0.5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

