

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyes vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

Általános rendelési adatok

Verzió	
Rendelési szám	2903570000
Típus	PRO CASE PLUS
GTIN (EAN)	4099986009349
Qty.	1 Stück

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	170 mm	Mélység (coll)	6,693 inch
Magasság	400 mm	Magasság (coll)	15,748 inch
Szélesség	480 mm	Szélesség (coll)	18,898 inch
Nettó tömeg	8 816 g		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

VDE-szigetelt oldalvágó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak. Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik. A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

Típus	SE HD 180	Verzió
Rendelési szám	6046330000	Oldalvágó
GTIN (EAN)	4032248357635	
Qty.	1 Stück	

VDE-szigetelt telefonfogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak. Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik. A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

Típus	FRZ S 160	Verzió
Rendelési szám	6046370000	Fogó
GTIN (EAN)	4032248357673	
Qty.	1 Stück	

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 10 HEX	Verzió
Rendelési szám	1445070000	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm ² , 10mm ² , Hatszög
GTIN (EAN)	4050118250312	sajtolás
Qty.	1 Stück	

Szekrénykulcsok



A krímpelt vezetékek csavarokkal vagy közvetlen dugaszoló funkcióval rögzülnek a helyükön. A Weidmüller csavarozó szerszámok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	CROSS-KEY UNIVERSAL	Verzió
Rendelési szám	6918130000	Univerzális kulcs
GTIN (EAN)	4032248371112	
Qty.	1 Stück	

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

LED-es kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	VT COMBI PRO	Verzió
Rendelési szám	6918860000	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú
GTIN (EAN)	4032248405749	feszültségkémlő
Qty.	1 Stück	

Szerszámok

Csúszoló szerszám PVC kábelekhez



Általános rendelési adatok

Típus	AM 25	Verzió
Rendelési szám	6001540000	Szerszámok, Csúszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190138271	
Qty.	1 Stück	

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kalapács



Általános rendelési adatok

Típus	HAMMER	Verzió
Rendelési szám	888420000	Szerszámok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4064675875468	
Qty.	1 Stück	

Mérőműszerek



A Weidmüller precíziós szerszámaikat világszerte használják. A Weidmüller komolyan veszi az ezzel járó felelősséget és átfogó szolgáltatások kínál hozzájuk. A szerszámoknak sok évnyi folyamatos használat után is tökéletesen kell működniük. A Weidmüller ezért kínálja ügyfeleinek a „Szerszám tanúsítvány” szolgáltatást. Ennek a műszaki ellenőrzési folyamattal a Weidmüller garanciát vállalhat szerszámai minőségére.

Általános rendelési adatok

Típus	FOLDING RULER	Verzió
Rendelési szám	883990000	Szerszámok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118702040	
Qty.	1 Stück	

Típus	SPIRIT LEVEL	Verzió
Rendelési szám	888400000	Szerszámok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4064675875444	
Qty.	1 Stück	

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kés



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SLICER 1K	Verzió
Rendelési szám	6918160000	Vágókés
GTIN (EAN)	4032248371495	
Qty.	1 Stück	

Szerszámok



- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupaszolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm² és 5 x 2,5 mm² között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPPER ROUND TOP	Verzió
Rendelési szám	6918050000	Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4032248359165	
Qty.	1 Stück	

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érintkezés nélküli feszültségteszter



- 4 mm-es távolságból működik
- A kapacitív módszernek köszönhetően nincs szükség arra, hogy áram folyjon
- Mindössze néhány milliméteres túréssal észleli az eltakart szakadt huzalokat
- Észleli a feszültséget vezető huzalokat aljzatokban, kábeldobokon, elosztókban stb.
- Kijelzés: hallható jelzés, illetve látható és hallható jelzés
- elemlámpa funkció a VT LCL készülékkel

Általános rendelési adatok

Típus	VT LCL	Verzió
Rendelési szám	436670000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső
GTIN (EAN)	4050118450033	
Qty.	1 Stück	

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékekhez. A speciális pengealakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vágathók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Verzió
Rendelési szám	4002650000	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 Stück	

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

VDE-szigetelt kombinált fogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak. Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik. A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

Típus	KBZ 180	Verzió
Rendelési szám	6046290000	Fogó
GTIN (EAN)	4032248356485	
Qty.	1 Stück	

Dugókulcs készletek

Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.



Általános rendelési adatok

Típus	SK WSD-S 1,5-10,0	Verzió
Rendelési szám	6008850000	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4032248266609	
Qty.	1 Stück	

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fémfűrész



Általános rendelési adatok

Típus	PUK HACKSAW	Verzió
Rendelési szám	8888390000	Szerszámok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4064675875437	
Qty.	1 Stück	

Szakadásvizsgáló



A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgálat eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	VT CTL	Verzió
Rendelési szám	8436690000	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Vizsgálóberendezés
GTIN (EAN)	4050118450040	
Qty.	1 Stück	

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

VDE-szigetelt csavarhúzó készletek



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 ...	Verzió
Rendelési szám	8854990000	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4064675530336	
Qty.	1 Stück	

Présszerszám



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fájó.

Általános rendelési adatok

Típus	WPZ 250	Verzió
Rendelési szám	8886220000	Vízpumpa fogók
GTIN (EAN)	4064675855224	
Qty.	1 Stück	

PRO CASE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknek
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Verzió
Rendelési szám	6005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 Stück	

Üres



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	PRO CASE LEER	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6202470000	Tartódoboz	Koffer
GTIN (EAN)	4032248495788		
Qty.	1 Stück		