

КСМА-28-300-1А-1.5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия,
Подобно иллюстрации

Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 300 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1.5 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Номер для заказа	2753080000
Тип	КСМА-28-300-1А-1.5ВА-1
GTIN (EAN)	4050118896770
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

Дата создания 2 июня 2024 г. 4:00:22 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА-28-300-1А-1.5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	59 мм	Глубина (дюймов)	2,323 inch
Высота	79,5 мм	Высота (в дюймах)	3,13 inch
Ширина	49 мм	Ширина (в дюймах)	1,929 inch
Масса нетто	316 g		

Температуры

Рабочая температура	-5 °C...50 °C
---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	27 мм
Место установки	Использование внутри помещений		

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Длина кабеля	2,5 м
Номинальная частота	50 Hz		

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...1 А	Класс точности	1
Нагрузка	1,5 VA	Первичный ток	300 А

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1
----------------	---

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Пользовательская документация	Instruction sheet German
Каталог	Catalogues in PDF-format

КСМА-28-300-1А-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

