

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dílňy a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	
Objednací číslo	2903580000
Typ	TOP CASE ULTIMATE
GTIN (EAN)	4099986009356
Množství	1 ks

TOP CASE ULTIMATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Hloubka	352 mm	Hloubka (v palcích)	13,858 inch
Výška	255 mm	Výška (v palcích)	10,039 inch
Šířka	465 mm	Šířka (v palcích)	18,307 inch
Čistá hmotnost	11 952 g		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kladivo



Všeobecné objednací údaje

Typ	HAMMER	Verze
Objednací číslo	6888420000	Nářadí, Příslušenství
GTIN (EAN)	4064675875468	
Množství	1 ks	

Nástroj na řezání



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na velké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu. Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLICER 1K	Verze
Objednací číslo	6918160000	Nástroj na řezání
GTIN (EAN)	4032248371495	
Množství	1 ks	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí

Odstraňovač pláště PVC kabelů



Všeobecné objednací údaje

Typ	AM 12	Verze
Objednací číslo	6030060000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
GTIN (EAN)	4008190337827	
Množství	1 ks	
Typ	AM 25	Verze
Objednací číslo	6001540000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
GTIN (EAN)	4008190138271	
Množství	1 ks	

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze
Objednací číslo	6005000000	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
GTIN (EAN)	4008190072506	
Množství	1 ks	
Typ	STRIPAX 16	Verze
Objednací číslo	6005610000	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
GTIN (EAN)	4008190183875	
Množství	1 ks	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Měřicí nástroje



Přesnostní nástroje od společnosti Weidmüller se používají po celém světě.

Společnost Weidmüller bere tuto odpovědnost velmi vážně a nabízí rozsáhlé služby.

Nástroje by měly i po mnoha letech používání stále fungovat dokonale. Společnost Weidmüller svým zákazníkům nabízí službu „Certifikace nástrojů“. Toto rutinní technické testování společnosti Weidmüller umožňuje zaručit správné fungování a kvalitu svých nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FLEXIMET 5 M	Verze
Objednací číslo	6534210000	Pásmové měřítko
GTIN (EAN)	4050118545975	
Množství	1 ks	
Typ	SPIRIT LEVEL	Verze
Objednací číslo	6888400000	Nářadí, Příslušenství
GTIN (EAN)	4064675875444	
Množství	1 ks	
Typ	FOLDING RULER	
Objednací číslo	6683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
Množství	1 ks	

Prázdné



Dílky a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TOP CASE	Verze	Balení
Objednací číslo	6345330000	Krabice na sortiment	Krabice
GTIN (EAN)	4050118149913		
Množství	1 ks		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Lisovací nástroj



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WPZ 250	Verze
Objednací číslo	886220000	Kleště na vodní čerpadla
GTIN (EAN)	4064675855224	
Množství	1 ks	

Tester napětí



Testovací nástroje jsou nezbytné při instalaci, údržbě a opravách elektrických systémů a vybavení. Společnost Weidmüller nabízí celou řadu testovacích zařízení, včetně zkoušeček napětí, přepínacích metrů a zkoušeček elektrických zásuvek / jističů. Společnost Weidmüller při vývoji a navrhování zařízení vždy bere ohled na přání a zkušenosti uživatelů, díky čemuž odpovídají zařízení společnosti Weidmüller požadavkům praktických aplikací a jsou velmi spolehlivá.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SD ELEC PRO	Verze
Objednací číslo	885000000	Bezkontaktní tester napětí, Ne
GTIN (EAN)	4064675530343	
Množství	1 ks	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KT 8	Verze
Objednací číslo	6002650000	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
GTIN (EAN)	4008190020163	
Množství	1 ks	

Řada dvojitých koncovek s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Verze	Balení
Objednací číslo	6025430000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190337162		
Množství	1 ks		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pila na kov



Všeobecné objednací údaje

Typ	PUK HACKSAW	Verze
Objednací číslo	6888390000	Nářadí, Příslušenství
GTIN (EAN)	4064675875437	
Množství	1 ks	

Držák bitu



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SD BITHOLDER 1/4	Verze
Objednací číslo	6888380000	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4064675875420	
Množství	1 ks	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Bezkontaktní tester napětí



- Reaguje od vzdálenosti 4 mm
- Bez potřeby průtoku proudu díky kapacitní metodě
- Detekuje skryté přerušené vodiče s tolerancí pouhých několika milimetrů
- Rozpozná vodiče vedoucí napětí v zásuvkách, kabelových bubnech, rozvaděčích, atd.
- Zobrazení: vizuální nebo vizuální a akustické
- včetně funkce svítilny s VT LCL

Všeobecné objednací údaje

Typ	VT LCL	Verze
Objednací číslo	6436670000	Testovací nástroje, Detektor kabelu
GTIN (EAN)	4050118450033	
Množství	1 ks	

Klíče od skřínky



Krimpované vodiče se připevní ke svým příslušným instalačním místům šrouby nebo prvkem přímého zapojení. Společnost Weidmüller může dodat širokou řadu nástrojů pro šroubování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CROSS-KEY UNIVERSAL	Verze
Objednací číslo	6918130000	Univerzální klíč
GTIN (EAN)	4032248371112	
Množství	1 ks	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 16	Verze
Objednací číslo	6012600000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
GTIN (EAN)	4008190035440	6mm², 16mm², Krimpování - odsazení
Množství	1 ks	
Typ	PZ 10 HEX	Verze
Objednací číslo	6445070000	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm², 10mm², Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118250312	krimpování
Množství	1 ks	

Testery průchodnosti



Plně izolované plastové kryty našich zkoušeček průchodnosti jsou nárazuvzdorné a nerozbitné, díky čemuž jsou ideální pro každodenní použití i v drsných podmínkách. Vestavěná svítidla usnadňují rychlé a bezpečné vyhledání vadných kabelů. Výsledky zkoušky průchodnosti mohou být předány vizuálně nebo akusticky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VT CTL	Verze
Objednací číslo	6436690000	Testovací nástroje, Testovací zařízení
GTIN (EAN)	4050118450040	
Množství	1 ks	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Sety šroubováků



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Verze
Objednací číslo	6749580000	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4050118896329	
Množství	1 ks	

Sada nástavců E6.3



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů

Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT-BOX 11	Verze
Objednací číslo	6748110000	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4050118894493	
Množství	1 ks	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

VDE-izolované diagonální štípací kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SE HD 180	Verze
Objednací číslo	6046330000	Diagonální štípací kleště
GTIN (EAN)	4032248357635	
Množství	1 ks	

Nářadí



- K rychlému a přesnému odizolování kabelů pro vlhké oblasti o průměru 8 - 13 mm, například kabely NYM, 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²
- Není třeba nastavit hloubku řezu
- Ideální pro práci v rozvodných skříních

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPPER ROUND TOP	Verze
Objednací číslo	6918050000	Nástroje na odstranění opláštění
GTIN (EAN)	4032248359165	
Množství	1 ks	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

VDE-izolované kombinační kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KBZ 180	Verze
Objednací číslo	6046290000	Kleště
GTIN (EAN)	4032248356485	
Množství	1 ks	

s LCD displejem



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LCD displejem
- podle normy VDE,
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

Všeobecné objednací údaje

Typ	VT DIGI PRO	Verze
Objednací číslo	6918870000	Testovací nástroje, 2-pólový tester napětí
GTIN (EAN)	4032248405756	
Množství	1 ks	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Set neizolovaných šroubováků



Šroubovák Weidmüller SoftFinish k univerzálnímu používání, hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu matný chrom.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SD SET T10/15/20/25/30/ ...	Verze
Objednací číslo	6749230000	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4050118895520	
Množství	1 ks	

Sety nástrčných klíčů



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Verze
Objednací číslo	6008850000	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4032248266609	
Množství	1 ks	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

VDE izolované telefonní kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FRZ S 160	Verze
Objednací číslo	6046370000	Kleště
GTIN (EAN)	4032248357673	
Množství	1 ks	