

## КСМА-28-400-1А-2.5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия,  
Подобно иллюстрации

Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

## Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 400 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 2.5 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Номер для заказа	<a href="#">2753090000</a>
Тип	КСМА-28-400-1А-2.5ВА-1
GTIN (EAN)	4050118896282
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

Дата создания 20 мая 2024 г. 20:17:36 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА-28-400-1А-2.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	59 мм	Глубина (дюймов)	2,323 inch
Высота	79,5 мм	Высота (в дюймах)	3,13 inch
Ширина	49 мм	Ширина (в дюймах)	1,929 inch
Масса нетто	294 g		

## Температуры

Рабочая температура	-5 °C...50 °C
---------------------	---------------

## Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	27 мм
Место установки	Использование внутри помещений		

## Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Длина кабеля	2,5 м
Номинальная частота	50 Hz		

## Электрические характеристики

Вторичный ток	0...1 A	Класс точности	1
Нагрузка	2,5 VA	Первичный ток	400 A

## Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**КСМА-28-400-1А-2.5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

