

KCMA-28-500-5A-3VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild, Abbildung ähnlich**

Stromwandler zum nachträglichen Einbau

Eigenschaften:

- besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- kein Auftrennen der Primärleiter notwendig
- Aufklappen des Stromwandlers ohne zusätzliches Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 3 VA, Genauigkeitsklasse: 1, Kabelumbau-Stromwandler
Best.-Nr.	2753140000
Typ	KCMA-28-500-5A-3VA-1
GTIN (EAN)	4050118896824
VPE	1 Stück
Hersteller	MBS AG

Erstellungs-Datum 27. Mai 2024 12:46:05 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

KCMA-28-500-5A-3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	59 mm	Tiefe (inch)	2,323 inch
Höhe	79,5 mm	Höhe (inch)	3,13 inch
Breite	49 mm	Breite (inch)	1,929 inch
Nettogewicht	757 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C
--------------------	---------------

Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	27 mm
Einbauort	Einsatz in Innenräumen		

Elektrische Attribute

Bürde	3 VA	Genauigkeitsklasse	1
Primärstrom	500 A	Sekundärstrom	0...5 A

Technische Eigenschaften

Kabellänge	0,5 m	Nennfrequenz	50 Hz
Schutzart	IP20		

Isolationskoordination

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Anwenderdokumentation	Instruction sheet German
Kataloge	Catalogues in PDF-format

KCMA-28-500-5A-3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

