

## KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 1200 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 0,5, Proudový transformátor s děleným jádrem
Objednací číslo	<a href="#">2753450000</a>
Typ	KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896633
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 1. června 2024 5:18:36 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	58 mm	Hloubka (v palcích)	2,283 inch
Výška	198 mm	Výška (v palcích)	7,795 inch
Šířka	155 mm	Šířka (v palcích)	6,102 inch
Čistá hmotnost	1 362 g		

## Teploty

Provozní teplota	-5 °C...40 °C
------------------	---------------

## Elektrické vlastnosti

Primární proud	1 200 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	0,5	Zátěž	5 VA

## Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	80 mm
Lišta	80 x 120 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

## Technické údaje

Délka kabelu	0,5 m	Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Stupeň krytí	IP20		

## Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	0,5
------------	--------------------------------------	-----------------	-----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a> <a href="#">Device description – Instruction sheet english</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

