

## SAIH-PB-2X0.34-PVC-500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szenzor-aktuátor kábelek széles és átfogó választékát kínálja. Nálunk mindkettőt megtalálja, valamint kábeleket, különböző méretű és hosszúságú busz- és szelepkábeleket is. Ha nem talál egy meghatározott terméket, vagy nem a kívánt hosszban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Buszvezeték, Pólusszám: 2, 500 m, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PVC, Halogén: Nem, Igen
Rendelési szám	<a href="#">2764920000</a>
Típus	SAIH-PB-2X0.34-PVC-500
GTIN (EAN)	4064675031222
Qty.	1 Stück
Csomagolás	furnérlemez tekercsen

## SAIH-PB-2X0.34-PVC-500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	60 g
-------------	------

## Kábel műszaki adatai

A következő kábeltartókhöz:	Nem	Csavarási ellenállás	0 °/m
Hajlítási sugár, min., mozgó	9 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	18 x kábelátmérő
Halogén	Nem, Igen	Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Kábelhossz	500 m
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	ibolyaszín
Olajokkal szembeni ellenállás	Yes	Outside diameter	7.8 mm ± 0.2 mm
Pólusok száma	2	Szigetelés	TPM, PVC
Színkód gyűrű	Piros, Zöld	Temperature range, moving	-5...60 °C
Temperature range, stationary	-20...70 °C	Vezetékek száma	2
Érkeresztmetszet	0,34 mm²	árnyékolt	Igen

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Csavarási ellenállás	0 °/m	Halogén	Nem, Igen
Olajokkal szembeni ellenállás	Yes	Szín	piros, zöld

## Kábel szerkezet

Köpeny színe	ibolyaszín	Szigetelés	TPM, PVC
Színkód gyűrű	Piros, Zöld	Vezetékek száma	2

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--