

CH-SMC-00.33-VC180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Basräknare, gateway, styrbox och överspänningsskydd är anslutna med förkonfektionerade kabeluppsättningar som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmüller erbjuder de rätta anslutningslösningarna för detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-standarderna. Förkonfektionerade strömkablar med 6 kV överspänningsskydd avrundar sortimentet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hane, Hylsa, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
Art.nr.	2775880033
Typ	CH-SMC-00.33-VC180
GTIN (EAN)	4064675041528
Förp.	10 Stück

CH-SMC-00.33-VC180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	5,6 g
-----------	-------

Tekniska data för kabel

Antal ledare	2	Böjradie min, fast monterad	10 x kabelldiameter
Böjradie min, rörlig	15 x kabelldiameter	Halogener	Nej
Isolering	PP	Kabel material	PUR/ TPE
Kabellängd	0,33 m	Ledararea	1,5 mm ²
Ledningstyp	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV	Mantelfärg	grå
Skärmad	Nej	Temperaturområde, fast lagd	-40...90 °C
Temperaturområde, fast lagd, max.	90 °C	Temperaturområde, fast lagd, min.	-40 °C
Temperaturområde, rörligt	-25...90 °C	Temperaturområde, rörligt, max.	90 °C
Temperaturområde, rörligt, min.	-25 °C	Ytterdiameter	6.4 mm ± 0.25 mm

Allmänna tekniska data

Märkspänning	600 V	Märkström	18,5 A
Skyddsklass	IP20	Utförande	Hane, Hylsa

Allmänna tekniska data

Antal poler	2	Märkspänning	600 V
Märkström	18,5 A	Märkstötspänning	6 kV
Skyddsklass	IP20		

Tekniska data för kontaktdon

Kontaktdon	Antal poler	2
	Anslutning för enskilda komponenter	
	Antal poler	2
	Typ	Hona
	Anslutning för enskilda komponenter	

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

CH-SMC-00.33-VC180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

