


CH-SMC-00.60-ECB180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Basräknare, gateway, styrbox och överspänningsskydd är anslutna med förkonfektionerade kabeluppsättningar som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmüller erbjuder de rätta anslutningslösningarna för detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-standarderna. Förkonfektionerade strömkablar med 6 kV överspänningsskydd avrundar sortimentet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hona, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
Art.nr.	2784110060
Typ	CH-SMC-00.60-ECB180
GTIN (EAN)	4099986979093
Förp.	10 Stück

CH-SMC-00.60-ECB180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	30,7 g
-----------	--------

Allmänna tekniska data

Antal poler	2	Märkspänning	600 V
Märkström	18,5 A	Märkstötspänning	6 kV
Skyddsklass	IP20		

Tekniska data för kabel

Antal ledare	2	Böjradie min, fast monterad	10 x kabeldiameter
Böjradie min, rörlig	5 x kabeldiameter	Halogener	Nej
Isolering	PP	Kabel material	PUR/ TPE
Kabellängd	0,6 m	Ledararea	1,5 mm ²
Ledningstyp	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV	Mantelfärg	grå
Skärmad	Nej	Temperaturområde, fast lagd, max.	90 °C
Temperaturområde, fast lagd, min.	-40 °C	Temperaturområde, rörligt, max.	90 °C
Temperaturområde, rörligt, min.	-25 °C	Ytterdiameter	6.4 mm ± 0.25 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02
ECLASS 14.0	27-06-04-02		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--


CH-SMC-00.60-ECB180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Detaljerad ritning

