

**SCT 7.9/520****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Řada Weidmüller nerezová ocel obsahuje komplexní sortiment ocelových vázacích pásků pro extrémní podmínky, jako jsou vysoké teploty a silné chemické vlivy.

- nerezová ocel AISI 316,
- ideální pro venkovní použití,
- odolné proti radiaci a korozi,
- nemagnetické,
- žádné zoubkování, takže žádné poškození izolace.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabelové vázací pásky, 7.9 x 520 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), 1112 N
Objednací číslo	<a href="#">2791470000</a>
Typ	SCT 7.9/520
GTIN (EAN)	4064675070993
Množství	100 ks

Datum vytvoření 17. května 2024 8:35:13 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SCT 7.9/520

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,26 mm	Hloubka (v palcích)	0,01 inch
Výška	520 mm	Výška (v palcích)	20,472 inch
Šířka	7,9 mm	Šířka (v palcích)	0,311 inch
Čistá hmotnost	9,3 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...300 °C	Teplota instalace	-40
-------------------------	--------------	-------------------	-----

### Instalační materiály

Halogen	Ne	Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Pevnost v tahu	1 112 N	Pevnost v tahu (síla v librách)	250 lbf
Pro znovuotevření	Ne	Průměr kabelu, max.	150 mm
Průměr svazku, max.	150 mm	Průměr svazku, min.	20 mm
Rozsah provozní teploty, max.	300 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E524836

### Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### SCT 7.9/520

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

