

CUTFIX PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Különálló huzalok automatikus méretre vágásához
- Nagy ismétlési pontosság a precíz DC-szervohajtásnak köszönhetően
- Interfész az automatikus vágó IBM-kompatibilis számítógéppel történő vezérléséhez

Általános rendelési adatok

Verzió	Automata gépek, Vágógép
Rendelési szám	2797190000
Típus	CUTFIX PRO
GTIN (EAN)	4064675213192
Qty.	1 Stück

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	250 mm	Mélység (coll)	9,842 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9,842 inch
Szélesség	300 mm	Szélesség (coll)	11,811 inch
Nettó tömeg	34 000 g		

Automatikus vágás

Billentyűzet	Touch display	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Flexible/solid individual conductors	max. 10 mm ² / max. 2.5 mm ²	Hajtás	elektromos
Hossz előzetes kiválasztása, max.	999 999 mm	Hossz előzetes kiválasztása, min.	1 mm
Kijelző	LCD kijelző	Korrigált terhelés	0,1 kW
Nagyság előzetes kiválasztása, max.	Beszabályozható alkatrész mennyiség kódja	Nyílás (max. átmérő)	8 mm külső átmérőig
Szoftver	IBM-kompatibilis PC-vel történő adatcseréhez		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-03
ECLASS 10.0	17-13-01-03	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	BDAL CUTFIX PRO / FEEDER Manual Cutfix Pro Cutfix Pro Feeder
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Különálló huzalok automatikus méretre vágásához
- Nagy ismétlési pontosság a precíz DC-szervohajtásnak köszönhetően
- Interfész az automatikus vágó IBM-kompatibilis számítógéppel történő vezérléséhez

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA V CUTFIX	Verzió
Rendelési szám	6054740000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248104512	
Qty.	1 Stück	