

CUTFIX PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk kapning av enskilda ledare till en specificerad längd.
- Hög repeter Noggrannhet genom en noggrann DC-servo enhet
- Gränssnitt för styrning av kapautomaten via en IBM-kompatibel PC

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Automater, Kapautomat
Art.nr.	2797190000
Typ	CUTFIX PRO
GTIN (EAN)	4064675213192
Förp.	1 Stück

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	250 mm	Byggdjup (tum)	9,842 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9,842 inch
Bredd	300 mm	Byggbredd (tum)	11,811 inch
Nettovikt	34 000 g		

Kapningsautomater

Anslutningseffekt	0,1 kW	Drivning	electrical
Fintråda/massiva enledare	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²	Genomföring (max. diameter)	8 mm Ytterdiameter
Indikeringsdisplay	LCD-indikering	Längdförval, max.	999 999 mm
Längdförval, min.	1 mm	Mängdförval max.	Inställbar dels mängdkodning
Programvara	för datautbyte med IBM-kompatibel PC	Tangentbord	Pekdisplay
elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-03
ECLASS 10.0	17-13-01-03	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	BDAL CUTFIX PRO / FEEDER Manual Cutfix Pro Cutfix Pro Feeder
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk kapning av enskilda ledare till en specificerad längd.
- Hög repeter Noggrannhet genom en noggrann DC-servo enhet
- Gränssnitt för styrning av kapautomaten via en IBM-kompatibel PC

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA V CUTFIX	Artikelbeteckning
Art.nr.	9054740000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248104512	
Förp.	1 Stück	