

**CUTFIX PRO FEEDER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Különálló huzalok automatikus méretre vágásához
- Nagy ismétlési pontosság a precíz DC-szervohajtásnak köszönhetően
- Interfész az automatikus vágó IBM-kompatibilis számítógéppel történő vezérléséhez

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Automata gépek, Vágógép
Rendelési szám	<a href="#">2797200000</a>
Típus	CUTFIX PRO FEEDER
GTIN (EAN)	4064675213215
Qty.	1 Stück

## CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	370 mm	Mélység (coll)	14,567 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9,842 inch
Szélesség	300 mm	Szélesség (coll)	11,811 inch
Nettó tömeg	13 000 g		

## Automatikus vágás

Billentyűzet	Touch display	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Flexible/solid individual conductors	max. 10 mm <sup>2</sup> / max. 2.5 mm <sup>2</sup>	Hajtás	elektromos
Hossz előzetes kiválasztása, max.	999 999 mm	Hossz előzetes kiválasztása, min.	1 mm
Kijelző	LCD kijelző	Korrigált terhelés	0,1 kW
Nagyság előzetes kiválasztása, max.	Beszabályozható alkatrész mennyiség kódja	Nyílás (max. átmérő)	8 mm külső átmérőig
Szoftver	IBM-kompatibilis PC-vel történő adatcseréhez		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-03
ECLASS 10.0	17-13-01-03	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">BDAL CUTFIX PRO / FEEDER</a> <a href="#">Manual Cutfix Pro Cutfix Pro Feeder</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Különálló huzalok automatikus méretre vágásához
- Nagy ismétlési pontosság a precíz DC-szervohajtásnak köszönhetően
- Interfész az automatikus vágó IBM-kompatibilis számítógéppel történő vezérléséhez

## Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA V CUTFIX	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6054740000</a>	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248104512	
Qty.	1 Stück	