

**CUTFIX PRO FEEDER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- För automatisk kapning av enskilda ledare till en specificerad längd.
- Hög repeter Noggrannhet genom en noggrann DC-servo enhet
- Gränssnitt för styrning av kapautomaten via en IBM-kompatibel PC

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Automater, Kapautomat
Art.nr.	<a href="#">2797200000</a>
Typ	CUTFIX PRO FEEDER
GTIN (EAN)	4064675213215
Förp.	1 Stück

## CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	370 mm	Byggdjup (tum)	14,567 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9,842 inch
Bredd	300 mm	Byggbredd (tum)	11,811 inch
Nettovikt	13 000 g		

## Kapningsautomater

Anslutningseffekt	0,1 kW	Drivning	electrical
Fintråda/massiva enledare	max. 10 mm <sup>2</sup> / max. 2,5 mm <sup>2</sup>	Genomföring (max. diameter)	8 mm Ytterdiameter
Indikeringsdisplay	LCD-indikering	Längdförval, max.	999 999 mm
Längdförval, min.	1 mm	Mängdförval max.	Inställbar dels mängdkodning
Programvara	för datautbyte med IBM-kompatibel PC	Tangentbord	Pekdisplay
elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-03
ECLASS 10.0	17-13-01-03	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Användardokumentation	<a href="#">BDAL CUTFIX PRO / FEEDER</a> <a href="#">Manual Cutfix Pro Cutfix Pro Feeder</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk kapning av enskilda ledare till en specificerad längd.
- Hög repeter Noggrannhet genom en noggrann DC-servo enhet
- Gränssnitt för styrning av kapautomaten via en IBM-kompatibel PC

## Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA V CUTFIX	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9054740000</a>	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248104512	
Förp.	1 Stuck	