

TABPACK PV 90/100 WFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV-strålning orsakar omfattande stress och åldrande av plast i utomhustillämpningar.

Våra nya THM PV-dekaler står emot denna inverkan och är extremt hållbara i utomhusmiljöer.

Våra PACK-PV har en kompakt design. De är tryckta varningsdekaler, som bör vara en del av basutrustningen i en professionell solcells konstruktion.

Dina fördelar:

- Vädermotstånd testat enligt ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabell 3, förfarande A cykel 1 vid 5000 timmar

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 100 x 90 mm, färgad
Art.nr.	2817460000
Typ	TABPACK PV 90/100 WFF
GTIN (EAN)	4064675322771
Förp.	20 Stück

TABPACK PV 90/100 WFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3,937 inch
Bredd	90 mm	Byggbredd (tum)	3,543 inch
Nettovikt	3,65 g		

Allmänna data

Bredd	90 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	färgad	Godkännande enligt UL 969	Ja
Halogener	Ja	Limma	Polyakrylatlim
Material	Vinylfilm	Skrivna tecken	Symboler
Temperaturområde för användning max. -50 °C		Temperaturområde för användning min. 110 °C	

Apparatmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Informationstext	Fact Sheet PV Markierer Fact Sheet EN PV Markers
Kataloger	Catalogues in PDF-format

TABPACK PV 90/100 WFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**