

PZ 6 ROTO ADJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	0.14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
Objednací číslo	2831380000
Typ	PZ 6 ROTO ADJ
GTIN (EAN)	4064675415909
Množství	1 ks
Náhradní díly	2561810000 9202810000 9054820000 2566680000

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0,866 inch
Výška	80 mm	Výška (v palcích)	3,15 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Čistá hmotnost	425 g		

Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0,14 mm ²
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 26
Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování
-------------------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ ERTE ES PZ 6 ROTO L

Objednací číslo [6561810000](#)

GTIN (EAN) 4050118570199

Množství 1 ks

Typ ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...

Objednací číslo [6054820000](#)

GTIN (EAN) 4032248109289

Množství 1 ks

Typ ERTE KN SET PZ 6 ROTO L

Objednací číslo [6566680000](#)

GTIN (EAN) 4050118577105

Množství 1 ks

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ ERTE GRIFFE PZ

Objednací číslo [6202810000](#)

GTIN (EAN) 4032248512577

Množství 1 ks

Verze

Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl